

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOSKIN VD-90

Univerzalno penetrirajuće antikoroziorno sredstvo

HEMOSKIN VD 90 je univerzalno sredstvo za zaštitu od korozije sa odličnim svojstvom penetracije uz istiskivanje vlage. Nakon otparavanja rastvarača na površini ostaje tanak uljni zaštitni film.

HEMOSKIN VD 90 je po svom konceptu sredstvo koje odlično prodire i oslobađa zapekle spojeve, lako istiskuje vlagu sa kritičnih mesta, dobro štiti od korozije, ali obezbeđuje i podmazivanje lako opterećenih spojeva.

HEMOSKIN VD 90 se primenjuje kod elektro kontakata jer istiskuje vlagu i štiti ih od oksidacije. Takođe podmazuje pokretne delove (šarniri, brave), koristi se za baštensku opremu i u radionicama kao priručno sredstvo za zapekle spojeve. Preporučuje se i za opštu namenu u domaćinstvu, za hobi opremu i podmazivanje finih sklopova. Nanosi se ručno, kapalicom ili kao sprej, u sve spojeve i sklopove.

HEMOSKIN VD 90 ne nanositi na zagrejane površine i u blizini otvorenog plamena. Prilikom nanošenja preduzeti mere za zaštitu disajnih organa, očiju, ruku i druge mere predostrožnosti kako je navedeno BL listi.

NIVO KVALITETA: ISO-L-REE; HF-SP 284

KARAKTERISTIKE	METODA	TIPIČNE VREDNOSTI
Gustina na 20°C, g/cm ³	SRPS EN ISO 3675	0,790
Tačka paljenja, °C	SRPS EN ISO 2719	Min. 38
Viskoznost Ford na 20°C, s	SRPS ISO 2431	15
Debljina zaštit. filma, µm	MIL C 16173 D	Min. 4

SKLADIŠTENJE:

Čuvati u prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Dobro zatvorenu ambalažu zaštititi od direktnog uticaja sunca i drugih izvora toplote.

PAKOVANJE:

- Sprej dozne od 200 mL
- Kanisteri od 20 kg
- Bačve od 170 kg.
- IBC kontejneri od 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809